




Resistenza di terminazione CAN-bus


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



| Applicazione                |      |                    |
|-----------------------------|------|--------------------|
| Particolarità               |      | contatti dorati    |
| Dati elettrici              |      |                    |
| Tensione di esercizio       | [V]  | < 30 AC / < 36 DC  |
| Capacità di corrente totale | [A]  | 4                  |
| Condizioni ambientali       |      |                    |
| Temperatura ambiente        | [°C] | -40...85           |
| Grado di protezione         |      | IP 68              |
| Dati meccanici              |      |                    |
| Peso                        | [g]  | 22,68              |
| Dimensioni                  | [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
| Materiali                   |      | PVC                |
| Materiale corpo             |      | PVC                |
| Materiale dado              |      | ottone, nichelato  |
| Osservazioni                |      |                    |
| Quantità                    |      | 1 pezzo            |

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato






## Resistenza di terminazione CAN-bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

### Collegamento



### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

