


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/1,5M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

350

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

180

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Peso

[g]

108,5

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

E20526



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E3/1,5M

Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	1500
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		Ⓢ
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		metallo silicone
Accessori		
Fornitura		E20102
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo