


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-R3/0,3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

300

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-M-V-R3/0,3M

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo