


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-MPV-M6/1,2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

280

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

15

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

15

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

84,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza totale

[mm]

1200

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Disposizione fibre



Materiale fibra ottica

PMMA

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

E20571



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-MPV-M6/1,2M

Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo