


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-Q-/2x16x0,265/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Superficie sensibile

Applicazione

Modello	Convertitore di sezione
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Raggio di curvatura piccolo

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Portata fibre ottiche [mm]	60
----------------------------	----

OBF

Portata fibre ottiche [mm]	75
----------------------------	----

OO50

Portata fibre ottiche [mm]	200
----------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dati meccanici

Peso [g]	50,2
Altezza sonda [mm]	5
Larghezza sonda [mm]	20
Lunghezza sonda [mm]	20
Dimensioni sonda [mm]	5 x 20 x 20
Lunghezza totale [mm]	2000
Raggio di piegatura minimo [mm]	9
Disposizione fibre	II
Diametro interno [mm]	2 x 16 x 0,25
Materiale fibra ottica	PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE

E20758



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Accessori	
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo