


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-50-V-V-M5/16



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

1000

ODF

Copertura fibre ottiche

[mm]

4

OMF

Copertura fibre ottiche

[mm]

800

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dati meccanici

Peso

[g]

197

Versione sonda

diritto

Lunghezza totale

[mm]

900

Raggio di piegatura minimo

[mm]

19

Disposizione fibre



Materiale fibra ottica

vetro



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-50-V-V-M5/16

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M8
	anelli di bloccaggio: 2
	O-ring: 2
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo