


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Portata fibre ottiche

[mm]

300

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

32

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

160

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

32

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

87,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/2M

Lunghezza sonda	[mm]	35
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre		①
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio
Accessori		
Fornitura		dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox
		rondelle dentate: 2
		viti: 1 x M11
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo