


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

300

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

98,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

35

Lunghezza totale

[mm]

600

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Disposizione fibre



Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

**Fibre ottiche fotocellula a barriera**

FE-30-P-A-M6

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 4
	viti: 1 x M30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo