


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-M6/2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

240

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

201

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza totale

[mm]

2000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30; (per installazione fissa)

Disposizione fibre



Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

**Fibre ottiche fotocellula a barriera**

FE-30-A-A-M6/2M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 4
	viti: 1 x M30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo