


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-R1



Applicazione		
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta	
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali	
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Portata fibre ottiche	[mm]	40
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	6
OOF		
Portata fibre ottiche	[mm]	24
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	6
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Peso	[g]	37
Versione sonda	ad angolo	
Diametro sonda	[mm]	1

E20230



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-R1

Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		①
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio:, E20107
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo