# E20329


## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20581

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Principio di funzionamento | | Fotocellula a barriera |
| **Campo di rilevamento** | | |
| Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | | OIF |
| OIF | | |
| Copertura fibre ottiche | [mm] | 300 |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...80 |
| **Dati meccanici** | | |
| Versione sonda | | ad angolo |
| Lunghezza totale | [mm] | 1000 |
| Raggio di piegatura minimo | [mm] | 30 |
| Materiali | | Adattatore: PA |
| Materiale fibra ottica | | vetro |
| Materiale delle testine della fibra ottica | | alluminio |

# E20329

## Fibre ottiche fotocellula a barriera

**FE-30-P-A-R6/1M**

| | |
|---|---|
| Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
| **Osservazioni** | |
| Quantità | 1 pezzo |