


Raccordo a processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Foro perdite
3 Lembo di tenuta



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applicazione	
Modello	con foro di scarico
Resistenza a pressione [bar]	25
Test / Certificazioni	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici	
Peso [g]	462
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Guarnizione	Guarnizione
Classe di igiene secondo DIN 11866	H4
Accessori	
Fornitura	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme a FDA, E30054

E33229



Raccordo a processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Accessori opzionali	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme a FDA, E30123
	anello di tenuta: 1, PEEK, conforme a FDA, E30124
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo