

O2M203



Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Характеристики

Разрешение изображения	[px]	640 x 480
Угол обзора	[°]	118 x 89

Приложение

Особенности	экранированный кабель
Применение	Встроенная функция зеркала

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	12...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 280; (с подогревом объектива)
Защита от перенапряжения		да



Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Датчик изображения	¼" 4:3 VGA CMOS image sensor Color			
Пиковый ток при включении [mA]	700			
Продолжительность пикового тока при включении [ms]	2			
Выходы				
Видео выход	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Диапазон контроля				
Размеры поля зрения [mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения		
	1000	3330 x 1970		
	2000	6660 x 3930		
	3000	9990 x 5900		
	4000	13310 x 7860		
	5000	16640 x 9830		
Разрешение изображения [px]	640 x 480			
Угол обзора [°]	118 x 89			
Чувствительность на свет [LUX]	< 0,05			
Динамический диапазон [dB]	> 80			
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды [°C]	-40...85			
Температура хранения [°C]	-40...100			
Степень защиты	IP 67; IP 69K			
Испытания / одобрения				
ЭМС	DIN EN 61000-6-4	промышленные среды		
	DIN EN 61000-6-2	промышленные среды		
	UN-ECE R10			
Ударопрочность				50 г
Вибропрочность	Частотный диапазон 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Тестирование солевым туманом	IEC 60068-5-52			
Механические данные				
Вес [g]	313			
Размеры [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Материал	корпус: PC/ABS; фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно			
Принадлежности				
Комплект поставки	Монтажный набор:, E2M210			
	винты: 2 x M6 x 20			
	Шайбы			
	гайки: 2 x M6, самоблокировка			
	противоскользящая подкладка			
Примечания				
Упаковочная величина	1 шт.			



Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

электрическое подключение

Кабель: 0,5 m

Разъем: 1 x M16; кодировка: A; Экранированный соединительный кабель: да



1	коаксиальный кабель видео сигнал
2	коаксиальный экран видео заземление
3	U+
4	0 V