
O2M210

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/170



Характеристики		
Разрешение изображения	[px]	640 x 480
Угол обзора	[°]	170 x 117
Приложение		
Особенности		экранированный кабель
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 280; (с подогревом объектива)
Защита от перенапряжения		да
Датчик изображения		¼" 4:3 VGA CMOS image sensor Color
Пиковый ток при включении	[mA]	1000

O2M210

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/170

Продолжительность пикового тока при включении	[ms]	2			
Выходы					
Видео выход		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Диапазон контроля					
Размеры поля зрения	[mm]	Рабочее расстояние срабатывания [m]	Поле зрения [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Разрешение изображения	[px]	640 x 480			
Угол обзора	[°]	170 x 117			
Чувствительность на свет	[LUX]	< 0,05			
Динамический диапазон	[dB]	> 80			
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85			
Температура хранения	[°C]	-40...100			
Степень защиты		IP 67; IP 69K			
Испытания / одобрения					
ЭМС		DIN EN 61000-6-4	промышленные среды		
		DIN EN 61000-6-2	промышленные среды		
		UN-ECE R10			
Ударопрочность			50 г		
Вибропрочность		Частотный диапазон 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Тестирование солевым туманом		IEC 60068-5-52			
Механические данные					
Вес	[g]	303			
Размеры	[mm]	Ø 55 / L = 52			
Материал		корпус: PC/ABS; фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно			
Принадлежности					
Комплект поставки		Монтажный набор:, E2M210			
		винты: 2 x M6 x 20			
		Шайбы			
		гайки: 2 x M6, самоблокировка			
		противоскользящая подкладка			
Примечания					
Упаковочная величина		1 шт.			

O2M210


Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/170

электрическое подключение

Кабель: 0,5 m, экранированный

Разъем: 1 x M16; кодировка: A; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



1	коаксиальный кабель видео сигнал
2	коаксиальный экран видео заземление
3	U+
4	0 V