




Ripartitore centrale

ZDO6H05DMSS0015H15




Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]		4
Capacità di corrente totale [A]		12
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Temperatura ambiente mobile [°C]		-5...60
Grado di protezione		IP 67; IP 68



Ripartitore centrale


ZDO6H05DMSS0015H15

Dati meccanici		
Peso	[g]	1898
Dimensioni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		6
Tipo di connettore		M12
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	12 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	Cappucci di protezione: 2 etichette: 6	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Collegamento elettrico - ingresso		
Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm		
		

Ripartitore centrale

ZDO6H05DMSS0015H15

Collegamento



BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu
verde
grigio
rosa
rosso
bianco
giallo