

OK5004




Усилитель для волоконной оптики

OKF-FPKG/10M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OK5008

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...50 DC
Потребление тока [mA]	< 30; ((24 V))
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [nm]	660

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	120
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да



Усилитель для волоконной оптики

OKF-FPKG/10M

Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	0...0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
		EN 55011 класс B
MTTF	[годы]	529
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	50 x 19 x 35
Материал		PPO модифицированный
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		отвертка
		болты: 2 x M4 x 25
		Шайбы: 2
		пружинная шайба: 2
		гайки: 2
Примечания		
Примечания		Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
		соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Примечания		Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
		соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина		1 шт.

OK5004





Усилитель для волоконной оптики

OKF-FPKG/10M

электрическое подключение

Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый