




Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0005H10



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	2
Capacità di corrente totale	[A]	6
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-5...60
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	367
Materiali		PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo		PBT-GF 20 / ottone, nichelato



Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0005H10

Numero ingressi ripartitori centrali	4	
Tipo di connettore	M8	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori

Accessori opzionali	Cappuccio di protezione: M8, E73005
	Adattatore per guida DIN:, E73006

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato






Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0005H10

Collegamento



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo