
PC3562

Преобразователь давления

PT-060-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: PT5423
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 Уплотнение
Момент затяжки 25 Nm

CE

Характеристики		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения	[bar]	0...60
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...90
Мин. разрывное давление	[bar]	1000
Предел прочности по давлению	[bar]	200
Тип давления		относительное давление
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8,5...36 DC
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

PC3562

Преобразователь давления

PT-060-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[bar]	0...60
Точность/ погрешность		
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,15; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 2,0; (включая дрейф, связанный с моментом затяжки, а также погрешности нулевого и максимального значений)
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,2
Долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,15; (-25...90 °C)
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,2; (-25...90 °C)
Время реакции		
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 67; IP 69K

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	4 kV подключение клещами
		EN 61000-4-5 Surge	1 kV Сигнал для приборов DC
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)

PC3562

Преобразователь давления

PT-060-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)

Механические данные

Вес	[g]	73,4
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: FKM
Мин. кол-во циклов давления		50 миллионов
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба

Примечания

Примечания	BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
	LS = Установка предельного значения
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

