
RO1328

Инкрементальный энкодер с полым валом

RO-1024-I05/N11

Артикул недоступен - архивная позиция



CE

Характеристики		
Разрешение		1024 разрешение
Исполнение вала		сквозной полый вал
Диаметр вала	[mm]	10
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	5 DC
Потребление тока	[mA]	< 150
Выходы		
Электрическое исполнение		TTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	20
Частота переключения	[kHz]	300
Фазовый сдвиг A и B	[°]	90
Диапазон измерения/настройки		
Разрешение		1024 разрешение
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...100
Температура хранения	[°C]	-30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	98

RO1328

Инкрементальный энкодер с полым валом

RO-1024-I05/N11

Степень защиты		IP 64
Испытания / одобрения		
Ударопрочность		100 г (6 ms)
Вибропрочность		10 г (55...2000 Hz)
Механические данные		
Размеры	[mm]	Ø 58 / L = 55
Материал		алюминий
Макс. оборот, механический	[U/min]	12000
Макс. пусковой вращающий момент	[Nm]	2,5
Reference temperature torque	[°C]	20
Исполнение вала		сквозной полый вал
Диаметр вала	[mm]	10
Крепление вала		H7
Материал вала		нерж. сталь
Глубина встраивания вала	[mm]	10
Макс. аксиальное смещение	[mm]	1; (макс. настройка радиального вала: ± 0,05 mm)


электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); радиальный

коричневый	A
зелёный	A обратный
серый	B
розовый	B обратный
красный	0-индекс
черный	0-индекс обратный
синий	L+ датчик
белый	0V датчик
коричневый/ зелёный	L+ (Up)
белый/зелёный	0V (Un)
фиолетовый	ошибка обратный
Экран	корпус

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)