

## Cavo di collegamento

VDOG F040MSS15,5H04STGF040MSS



## Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Senza silicone | si                                                                              |

## Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                                                | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente                                  | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura ambiente mobile [°C]                                         | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso                           | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura di immagazzinamento [°C]                                     | -25...55                    |
| Umidità di immagazzinamento [%]                                          | 10...100                    |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Grado di protezione                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Peso [g]  | 343,5                                  |
| Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM |



## Cavo di collegamento

VDOG040MSS15,5H04STGF040MSS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                           |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | si                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 5 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



## Collegamento elettrico

Cavo: 15,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento



## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

