

SF0505




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG14ZBB

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF0516
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!




Характеристики		
Подключение к процессу		Clamp DN25 ISO 2852
Приложение		
Применение		большой диапазон температур; стерильная область
Предел прочности по давлению [bar]		30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур; стерильная область
Температура измеряемой среды [°C]		0...120
Газы		
Температура измеряемой среды [°C]		0...100
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах [cm/s]		3...300
Макс. чувствительность [cm/s]		3...60



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG14ZBB

Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		Clamp DN25 ISO 2852
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 м, силикон; Максимальная длина кабеля: 100 м; 5 x 0,34 mm²		
Соединение		



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый