




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFM12ABH/6M/PH

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Подключение к процессу	M12 x 1
------------------------	---------

Приложение

Среда	Жидкие среды; Газы; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30

Жидкие среды

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Газы

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200
--	---------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s]	200...2000
--	------------

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15
--	----

Время реакции

Время отклика [s]	1...10
-------------------	--------

Жидкие среды

Время отклика [s]	1...10
-------------------	--------


SF0514



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFM12ABH/6M/PH

Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1
Обозначение резьбы		M12 x 1
Материал		Hastelloy C-4 (2.4610)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Hastelloy C-4 (2.4610)
Подключение к процессу		M12 x 1
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Соединение		



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый