


SF3010



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFN12ABA

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		1/2" NPT
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFN12ABA

Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
------------------------	--------	-----------

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
--	---------	----

Время реакции

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Жидкие среды

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Газы

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Условия эксплуатации

Степень защиты		IP 67
----------------	--	-------

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Материал	нерж. сталь (1.4305/303)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу	1/2" NPT


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 м; 5 x 0,34 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил : коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый