
ST1210

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ABBE1

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		M12 x 1
Приложение		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	5...1500
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10

ST1210


Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ABBE1

Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Обозначение резьбы		M12 x 1
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		M12 x 1
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
GN =	зелёный
WH =	белый
YE =	жёлтый