




Датчик потока

SCR14ABAFNKG/PH

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI5001 + E40099
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Приложение	
Среда	Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	20...36 DC
Потребление тока [mA]	< 45
Защита от переполюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	< 20
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Выходы	
Общее количество выходов	1



Датчик потока

SCR14ABAFNKG/PH

Выходной сигнал		коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение		NPN	
Количество цифровых выходов		1	
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		400	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон измерения/настройки			
Настройка параметров в пределах [cm/s]		3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]		3...60	
Точность/ погрешность			
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]		15	
Время реакции			
Время отклика [s]		1...10	
Программное обеспечение / Программирование			
Настройка точки переключения		с потенциометром	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-20...80	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Материал		PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303)	
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	Функция	11 x светодиод	
Принадлежности			
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30 отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

ST2620



Датчик потока

SCR14ABAFNKG/PH

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный