


ST2000



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ABA

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба

Приложение

Применение большой диапазон температур

Среда Жидкие среды; Газы

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Предел прочности по давлению [bar] 30

Жидкие среды

Применение большой диапазон температур

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Газы

Температура измеряемой среды [°C] -25...80

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю VS 0100

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300

Макс. чувствительность [cm/s] 3...60

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s] 5...1500

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15

Время реакции

Время отклика [s] 1...10

Жидкие среды

Время отклика [s] 1...10


ST2000



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14ABA

Газы	
Время отклика	[s] 1...10
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Материал	нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Соединение	



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый