

AC1326




Gateway AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC1376

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 visualizzatore
- 2 pulsante
- 3 interfaccia PROFIBUS DP



Applicazione	
Applicazione	Gateway PROFIBUS DP
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di isolamento [V]	500
Corrente assorbita [mA]	< 400
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	10
Max. potenza assorbita [VA]	10
Numero di master AS-i	2
Separazione del potenziale	si
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	PROFIBUS
PROFIBUS	
Standard di trasmissione	EN 50170
Velocità di trasmissione	12 MBaud
Protocollo	Profibus DP
Tipo di utilizzo	trasmissione dati



Gateway AS-i PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Nota per le interfacce		Funzione di diagnostica	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95	
Grado di protezione		IP 20	
Parametri AS-i			
Versione AS-i		2.1	
Profilo AS-i		M3	
Certificato AS-i		61106	
Dati meccanici			
Corpo		corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiali		alluminio; lamiera di acciaio zincato	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione	Funzionamento	3 x LED, rosso	
		3 x LED, verde	
		2 x LED, giallo	
		Display LCD grafico	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Collegamento			

