


AC1346



Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 visualizzatore



Applicazione		
Applicazione	sistema di controllo decentralizzato; Gateway PROFIBUS DP	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Capacità di isolamento	[V]	500
Corrente assorbita	[mA]	< 500
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	10
Max. potenza assorbita	[VA]	10
Numero di master AS-i		2
Separazione del potenziale		si
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Standard di trasmissione	EN 50170	



Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Velocità di trasmissione	12 MBaud	
Protocollo	Profibus DP	
Tipo di utilizzo	trasmissione dati	
Nota per le interfacce	Funzione di diagnostica	
RS232		
Numero delle interfacce RS232	1	
Velocità di trasmissione	9600...115200 Baud	
Tipo di connettore	RJ11	
Tipo di utilizzo	Programmazione	
Nota per le interfacce	separazione galvanica	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione	IP 20	
Parametri AS-i		
Versione AS-i	2.1	
Profilo AS-i	M3	
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	86 x 131 x 107
Materiali	alluminio; lamiera di acciaio zincato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	3 x LED, rosso
		3 x LED, verde
		3 x LED, giallo
		Display LCD grafico
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Collegamento elettrico

Collegamento

