



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2516
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

1 Etichetta
2 Fissaggio adattatore ad infrarossi




Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 100
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	100; (con alimentazione esterna: 80 mA)
Protezione da inversione di polarità		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi analogici: 4
Ingressi		
Alimentazione degli ingressi		AS-i / esterno
Tensione di alimentazione	[V]	24
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	500; (con alimentazione esterna)
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		no
Numero degli ingressi analogici		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Risoluzione ingresso analogico		16 (1 bit = 1 µA)



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Uscite		
Modello elettrico		AS-i
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...85
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC		EN 50295
Parametri AS-i		
Indirizzamento AS-i		Presa di indirizzamento; Indirizzamento ad infrarossi possibile
Profilo AS-i		S-7.3.E
Configurazione I/O AS-i	[hex]	7
Codice ID AS-i	[hex]	3.E
Dati meccanici		
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto ed alimentazione esterna
Materiali		PBT
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde Tensione AS-i / 24 V AUX
	errori	LED, rosso
	Commutazione	LED, giallo Canali AI1...AI4
Accessori		
Accessori opzionali		Base di montaggio
Osservazioni		
Osservazioni		Alimentando il sensore da AS-i possono essere prelevati al massimo 100 mA.
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: M12; codifica: A		
		
1	Alimentazione sensore +24V	
2	AI + Ingresso analogico	
3	Alimentazione sensore 0V	
4	n.c.	
5	terra funzionale	