




Modulo AS-i

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5205
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!




1 Etichetta



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 235
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 4
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		4
Circuito d'ingresso ingressi digitali		PNP
Alimentazione degli ingressi		AS-i
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	200
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si
Uscite		
Modello elettrico		AS-i

**Modulo AS-i**

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Condizioni ambientali						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...85			
Grado di protezione			IP 67			
Test / Certificazioni						
EMC		EN 50295				
Parametri AS-i						
Profilo AS-i		S-0.0				
Configurazione I/O AS-i		[hex]	0			
Codice ID AS-i		[hex]	0			
Certificato AS-i		01302				
Assegnazione dei bit di dati		bit di dati	D0	D1	D2	D3
		Presa	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Dati meccanici						
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto				
Materiali		PBT				
Elementi di indicazione e comando						
Indicazione		Funzionamento		LED, verde		
		Commutazione		LED, giallo		
Osservazioni						
Quantità		1 pezzo				
Collegamento elettrico						
pin di contatto per base modulo, FK / PG:						
Connettore: M12; codifica: A						
 1 2 3 4 Ingressi Alimentazione sensore L+ Ingresso dati ponticellato internamente Alimentazione sensore L-						
1		Ingressi				
2+4		Alimentazione sensore L+				
3		Ingresso dati ponticellato internamente				
		Alimentazione sensore L-				