


Controllore di isolamento AS-i

Insulation Monitoring Device

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Applicazione

Applicazione	rilevamento degli errori asimetrici e simetrici; monitoraggio dell'isolamento in reti DC AS-i e 24 V non collegate a terra (sistema IT)
--------------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione nominale DC	[V]	21...36
Max. corrente assorbita da AS-i	[mA]	40

Uscite

Carico del contatto	1A AC/DC
---------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...70
Grado di protezione		IP 20

Test / Certificazioni

EMC	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

Parametri AS-i

Certificato AS-i	19901
------------------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	179
Corpo	Montaggio su guida DIN e su parete	

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Commutazione	LED, giallo



Controllore di isolamento AS-i

Insulation Monitoring Device

Osservazioni	
Osservazioni	Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.
	2 Meldekontakte
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Collegamento

R1R2A+A-

⏏111424