
EVF613

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGE050VAS0010P05



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Modello		Cavo POWER, codificato L
Applicazione		Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	63 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	16
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: …65 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	1872,75
Materiale corpo		PP
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)

EVF613

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGE050VAS0010P05

Materiale guarnizione	EPDM	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco