
# AC2316

## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12




1 Sensore 1
2 Sensore 2

| | | |
|---|---|---|
| **Caratteristiche del prodotto** | | |
| Modello elettrico | | AS-i |
| Distanza di commutazione | [mm] | 4 |
| Dimensioni | [mm] | 55 x 60 x 35 |
| **Dati elettrici** | | |
| Tensione di esercizio | [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
| Corrente assorbita | [mA] | < 160 |
| **Uscite** | | |
| Modello elettrico | | AS-i |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC | [mA] | 100 |
| **Campo di rilevamento** | | |
| Distanza di commutazione | [mm] | 4 |

# AC2316


## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...70 | |
| Grado di protezione | | IP 67 | |
| **Test / Certificazioni** | | | |
| EMC | | EN 50295 | |
| | | EN 61000-6-2 | |
| MTTF | [anni] | 310 | |
| **Parametri AS-i** | | | |
| Versione AS-i | | 2.1 | |
| Modalità di indirizzamento esteso | | si | |
| Configurazione I/O AS-i | [hex] | 7 | |
| Codice ID AS-i | [hex] | A.E | |
| Certificato AS-i | | 75002 | |
| **Dati meccanici** | | | |
| Peso | [g] | 179 | |
| Montaggio | | montaggio non schermato | |
| Dimensioni | [mm] | 55 x 60 x 35 | |
| Materiali | | PBT | |
| **Elementi di indicazione e comando** | | | |
| Indicazione | | Stato di commutazione | 2 x LED, giallo |
| **Accessori** | | | |
| Fornitura | | Rondella di fissaggio | |
| | | viti a brugola: 2 x M5 x 35 | |
| | | rondelle: 2 | |
| **Osservazioni** | | | |
| Quantità | | 1 pezzo | |
| **Collegamento elettrico** | | | |

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




| Uscite | |
|---|---|
| 3 | tensione esterna - |
| 4 | Uscita di commutazione 1 + |

# AC2316

## Sensore doppio AS-i per attuatori pneumatici


**DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12**

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)




### Collegamento




### Collegamento elettrico

| | |
|---|---|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |