




Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC5000

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 piastrina di messa a terra

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Tensione di alimentazione supplementare	[V]	24 DC

Uscite

Modello elettrico	AS-i
Carico del contatto	< 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67; (a seconda del modulo: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Dati meccanici

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete	
Dimensioni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali	PBT	

Osservazioni

Osservazioni	contatto a pressione consigliato per piastrina di messa a terra: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Base di montaggio utilizzabile con moduli nei quali il pin 5 del connettore femmina M12 è collegato alla terra funzionale (FE).
Quantità	1 pezzo

AC5020



Base di montaggio per moduli AS-i

EMS-Base FC

Collegamento elettrico

pin di contatto nel modulo:

tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: