


EVF058



Cavo di collegamento

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4
Capacità di corrente totale (UL) [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente mobile [°C]	0...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso	cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata	1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF058



Cavo di collegamento

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Dati meccanici			
Peso	[g]	42	
Materiali		PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale corpo		PP	
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo	
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²	
	cicli di piegatura	> 1 Mio.	
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m	

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



EVF058



Cavo di collegamento

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

