




Modulo AS-i

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 140
Protezione da inversione di polarità		si
Capacità di corrente totale	[A]	4
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite digitali: 2
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		2
Alimentazione degli ingressi		AS-i / AUX
Tensione di alimentazione	[V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale	[mA]	100
Corrente di ingresso High	[mA]	> 5
Corrente di ingresso Low	[mA]	< 1,5
Livello di commutazione High	[V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si



Modulo AS-i

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Uscite		
Modello elettrico	AS-i	
Numero delle uscite digitali	2	
Circuito	PNP	
Campo di tensione DC [V]	secondo PELV	
Capacità di corrente per uscita [mA]	2000	
Resistente a cortocircuito	si	
Separate elettricamente	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 68	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i	S-0.0	
Configurazione I/O AS-i [hex]	0	
Codice ID AS-i [hex]	0	
Dati meccanici		
Materiali	PA	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Accessori opzionali	PG cavo gle: 2 x PG9	
	PG cavo gle: 4 x PG7	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	