

EVF140



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0010P04



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...80
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
Dati meccanici		
Peso	[g]	310
Dimensioni	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiali		Corpo: PP grigio; Guarnizione: EPDM
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi		si

EVF140



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0010P04

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco