


Modulo I/O per macchine mobili

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Applicazione

Modello

modulo di alloggiamento

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]

19,2...28,8 DC

Corrente assorbita [mA]

< 30

Protetto da inversione di polarità

si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite

Numero delle uscite analogiche: 1

Ingressi

Numero degli ingressi PWM

1; (24 V DC $\pm$ 20 % segnale PWM)

Ingressi in frequenza PWM [Hz]

122

Uscite

Numero delle uscite analogiche

1

Uscita analogica corrente [mA]

4...20

Carico max [Ω]

600

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [$^{\circ}$ C]

-40...85

Indicazioni per la temperatura ambiente

fili mossi -5...105 $^{\circ}$ Cfili a riposo -30...105 $^{\circ}$ C

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Peso [g]

72

Dimensioni [mm]

54 x 34 x 15

Materiali

poliammide rinforzato con fibra di vetro

Osservazioni

Quantità

1 pezzo



Modulo I/O per macchine mobili

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Collegamento elettrico

Cavo: 0,28 m; / Applicare boccole per fili alle estremità dei fili

Ingresso

rosso	+24 V DC
nero	PWM IN
blu	GND

Uscita

nero	4...20 mA
blu	GND

diagrammi e curve

