



## Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/110VAC/0-20mA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

# No scale drawing available



### Caratteristiche del prodotto

Corpo corpo per montaggio su guida DIN

### Applicazione

Applicazione analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità

### Dati elettrici

|                                      |      |                     |
|--------------------------------------|------|---------------------|
| Tensione nominale AC                 | [V]  | < 110               |
| Tensione nominale DC                 | [V]  | 24                  |
| Tolleranza della tensione nominale   | [%]  | 10                  |
| Tolleranza della tensione nominale 2 | [%]  | 10                  |
| Frequenza nominale AC                | [Hz] | 50...60             |
| Energia ausiliaria per sensori DC    | [V]  | 24; ( $\leq 30$ mA) |

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1; Numero delle uscite relè: 1

### Uscite

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Numero delle uscite relè       | 1                        |
| Carico del contatto            | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
| Numero delle uscite analogiche | 1                        |
| Uscita analogica corrente      | [mA] 0...20              |
| Carico max                     | [ $\Omega$ ] 500         |



## Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/110VAC/0-20mA

| Campo di misura/regolazione        |                                              |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Intervallo di regolazione          | [Imp/min]                                    | 50...500   |
| Precisione / Deriva                |                                              |            |
| Isteresi                           | [% di Sr]                                    | 5...100    |
| Ripetibilità                       | [% di Sr]                                    | 1          |
| Tempi di reazione                  |                                              |            |
| Tempo di ritardo all'avviamento    | [s]                                          | 0,5...15   |
| Software / Programmazione          |                                              |            |
| Taratura del punto di commutazione | regolazione fine attraverso il potenziometro |            |
| Condizioni ambientali              |                                              |            |
| Temperatura ambiente               | [°C]                                         | 0...70     |
| Grado di protezione                |                                              | IP 40      |
| Grado di protezione morsetti       |                                              | IP 20      |
| Dati meccanici                     |                                              |            |
| Corpo                              | corpo per montaggio su guida DIN             |            |
| Materiali                          | plastica                                     |            |
| Elementi di indicazione e comando  |                                              |            |
| Indicazione                        | Stato di commutazione                        | LED, rosso |
| Collegamento elettrico             |                                              |            |
| Collegamento                       |                                              |            |