


Modulo di alimentazione per fusibile elettronico

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 Etichetta
- 2 morsetti Push-in Uscita di commutazione 13/14
- 3 morsetto Push-in 0 V
- 4 morsetto Push-in 24 V DC



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	secondo SELV/PELV
Tensione nominale DC	[V]	24
Tensione di ingresso DC	[V]	19,2...30
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)	[ms]	10
Corrente di ingresso (tensione nominale 24 V DC)	[A]	40
Corrente di riposo	[mA]	10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...70
Grado di protezione		IP 20; (faccia frontale)
Grado di sporco		2

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

Dati meccanici

Peso	[g]	67
Dimensioni	[mm]	80 x 12,5 x 98

Modulo di alimentazione per fusibile elettronico

Fuse/Standard/24VDC/Module

Collegamento elettrico

morsetti Push-in:

leva di contatto / striscia terminale:

Collegamento

