


# DF3110



## Modulo di distribuzione per potenziale di terra

Pot.Module GND/10x 2.5mm<sup>2</sup>



- 1 Etichetta  
2 morsetto Push-in 24 V DC



### Applicazione

Modello modulo potenziale GND (10 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Tensione nominale DC [V]	24
Classe di isolamento	III
Max. corrente di carico [A]	20

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...70
Grado di protezione	IP 20

### Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-6-3	Emissione di interferenze
	EN 61000-6-2	Immunità alle interferenze

### Dati meccanici

Peso [g]	62,5
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Indicazioni di montaggio	Moduli montabili in fila
Dimensioni [mm]	80 x 12,5 x 98,5

# DF3110



## Modulo di distribuzione per potenziale di terra

Pot.Module GND/10x 2.5mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico

morsetti Push-in:

### Collegamento

