



Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: DN0200

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available



Caratteristiche del prodotto

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm]	75 x 55 x 110

Applicazione

Applicazione	corrente di alimentazione e analisi del segnale
--------------	---

Dati elettrici

Tensione nominale AC [V]	< 110
Tolleranza della tensione nominale [%]	10
Tolleranza della tensione nominale 2 [%]	10
Frequenza nominale AC [Hz]	47...63
Energia ausiliaria per sensori DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Uscite

Carico del contatto	4 A / 625 VA / 250 V AC
---------------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...50
Grado di protezione	IP 40
Grado di protezione morsetti	IP 20

Dati meccanici

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN
-------	----------------------------------

DN0213



Amplificatore switching

N600/110VAC/0,08A

Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiali		plastica	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione	Stato di commutazione	LED, verde	
	Funzionamento	1 x LED, verde	
Collegamento elettrico			
Morsetti: ...4 mm²			
Collegamento			