DN2134


Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: DN4034

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione nominale AC	[V]	400...500
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Tensione di ingresso DC	[V]	450...820
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	340...576
Tensione di uscita DC	[V]	24...28
Classe di isolamento		I; (IEC 61140)
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	80
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 80
Tensione di uscita	[V]	regolabile
Tolleranza della tensione di uscita	[%]	2
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	20
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[%]	0,1
Derating	[W/K]	12 (60...70 °C)

DN2134

Alimentatore switching 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Uscite			
Protezione da cortocircuito		si	
Resistente a sovraccarico		si	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Grado di protezione		IP 20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-3-2	
MTTF	[anni]	58	
Dati meccanici			
Peso	[g]	1810,6	
Tipo di montaggio		guida DIN; (TH35 (EN 60715))	
Materiali		alluminio	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Tensione di uscita	LED, verde
		Sovraccarico	LED, rosso
		cortocircuito	LED, rosso lampeggia
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

morsetti: 1,5...6 mm²

Collegamento

