


DSU_KQRWIOUS03



CE cUL_{us} LISTED IO-Link UK
CA

Applicazione	memorizzazione dei dati tramite IO-Link
--------------	---

Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 50
Classe di isolamento		III
Capacità di memoria	[bit]	1042432
Tipo di memoria		FRAM
Max. cicli di lettura		illimitato
Max. cicli di scrittura		illimitato

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di trasmissione	COM3 (230,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Device Identification	
Modo SIO	no	
Classe richiesta per porta master	A	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	1423

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67; IP 69K

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	



Memoria dati IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Resistenza agli urti	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ricorrente
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / non ricorrente
Resistenza alle vibrazioni	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Certificazione UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current
	Numero file UL	E205959

Dati meccanici

Peso	[g]	59,8
Corpo		parallelepipedo
Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPU; acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	accesso alla memoria	1 x LED, giallo

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

