E3M159

Cavi di prolungamento

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Applicazione		
Particolarità		cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello		prolunga per il cavo di collegamento O3M per sensore smart 3D S per macchine mobili con uscita video analogica PAL
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado di protezione		IP 67; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	274,3
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiali		Corpo: PUR; Guarnizione: FKM; pins di contatto: CuSn6 nichelato e zincato
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	Raggio di curvatura con installazione fissa	≥ 60 mm
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E3M159

Cavi di prolungamento

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, TPU, nero, Ø 6 mm, schermato; Impedenza 75 Ω

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento



1:	schermo
2:	non collegato
3:	schermatura coassiale
4:	cavo coassiale
5:	non collegato