



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0010H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC006  
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



| Applicazione                     |                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità                    | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |                                                                                                                |
| Senza silicone                   | si                                             |                                                                                                                |
| Dati elettrici                   |                                                |                                                                                                                |
| Tensione di esercizio            | [V]                                            | < 250 AC / < 300 DC                                                                                            |
| Capacità di corrente totale      | [A]                                            | 4                                                                                                              |
| Condizioni ambientali            |                                                |                                                                                                                |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                           | -40...90                                                                                                       |
| Grado di protezione              | IP 67; IP 68; IP 69K                           |                                                                                                                |
| Test / Certificazioni            |                                                |                                                                                                                |
| Resistenza a vibrazione          | EN 60068-2-6 Fc                                | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                                           |
|                                  |                                                | 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi                                                            |
| Resistenza agli urti             | EN 60068-2-27 Ea                               | 100 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 6 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -40 °C / 85 °C |
| Resistenza a shock continui      | EN 60068-2-29 Eb                               | 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -20 °C / 50 °C                     |
| Rapida variazione di temperatura | EN 60068-2-14 Na                               | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 cicli                                                      |

# E10902



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0010H04

|                        |                  |                                        |
|------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Test con nebbia salina | EN 60068-2-52 Kb | grado di severità 5 (4 cicli di prova) |
|------------------------|------------------|----------------------------------------|

### Dati meccanici

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| Dimensioni      | [mm] | 27 x 15 x 39      |
| Materiali       |      | TPU               |
| Materiale corpo |      | TPU               |
| Materiale dado  |      | ottone, nichelato |

### Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | nero                         |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |
| WH = | bianco                       |