


EVT363



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030VAS0020E03



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale [A]		4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile [°C]		5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...50
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]		10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso [g]		698



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030VAS0020E03

Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiali	Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu