

E10261



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010E03



Applicazione		
Particolarità	Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (40° C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Ta	< 75 °C
	Numero file UL	E191684
Dati meccanici		
Peso	[g]	383,5
Dimensioni	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiali		TPU nero
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

E10261



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA030MSS0010E03

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, giallo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Colori dei fili conduttori :

verde

rosso / nero

rosso / bianco