

# E10299



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



| Dati elettrici                    |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio             | [V]                   | 10...30 DC        |
| Classe di isolamento              |                       | III               |
| Uscite                            |                       |                   |
| Modello elettrico                 |                       | PNP               |
| Condizioni ambientali             |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -25...90          |
| Grado di protezione               |                       | IP 67             |
| Dati meccanici                    |                       |                   |
| Dimensioni                        | [mm]                  | 17 x 10 x 26      |
| Materiali                         |                       | TPU trasparente   |
| Materiale corpo                   |                       | TPU, trasparente  |
| Materiale dado                    |                       | ottone, nichelato |
| Elementi di indicazione e comando |                       |                   |
| Indicazione                       | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo   |
|                                   | Funzionamento         | 1 x LED, verde    |
| Osservazioni                      |                       |                   |
| Quantità                          |                       | 1 pezzo           |

# E10299



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0010A03

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
| BN = | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | marrone                      |
| BU = | nero                         |
|      | blu                          |