


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH050MSA0005C02



Applicazione

Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	CAN-bus

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	350	
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materiali		PUR	
Materiale corpo		PUR	
Materiale dado		ottone, nichelato	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 1 Mio.

E11599



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH050MSA0005C02

Osservazioni

Quantità


1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,8 mm, schermato; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



BK =
BU =
RD =
WH =
screen =

Colori dei fili conduttori :
nero
blu
rosso
bianco
schermo